



Respiraderos



RESPIRADERO ESTÁTICO ESTÁNDAR



Ancho	Largo	Alto
70 cm	50 cm	50 cm
50 cm	50 cm	50 cm
60 cm	60 cm	50 cm
40 cm	40 cm	50 cm



Características

Disponemos de 4 medidas estándar de bases de Respiraderos Estáticos, específicamente diseñados para mejorar el tiro en todo tipo de conductos de ventilación. Conocedores del problema de fisuraciones en prefabricados prensados o vibrados, nuestro sistema de fabricación con Hormigón Colado confiere una porosidad prácticamente nula a las piezas, evitando así posibles fisuraciones por cambios climatológicos como heladas y lluvias.



Colores



Sobre encargo,
variedad de colores



RESPIRADERO ESTÁTICO ESTÁNDAR

RESPIRADERO COMPLETO

REF.	MODELO	L	A	H	PESO	UD. PALET
CH-1	Respiradero Estático Estándar	70	50	50	75,5	10
CH-2	Respiradero Estático Estándar	50	50	50	68,5	10
CH-3	Respiradero Estático Estándar	60	60	50	75,5	10
CH-4	Respiradero Estático Estándar	40	40	50	57,0	10

PIEZAS

MODELO	L	A	H	PESO	UD. PALET
CH-1 Base Respiradero Estático	70	50	12	32,0	24
CH-2 Base Respiradero Estático	50	50	12	25,0	32
CH-3 Base Respiradero Estático	60	60	12	32,0	16
CH-4 Base Respiradero Estático	40	40	12	14,0	48
Intermedio Respiradero Estático	40	40	10	10,0	60
Tapa Respiradero Estático	40	40	8	13,5	90

Instrucciones de colocación

Para asegurar una correcta colocación de los respiraderos, recomendamos:

1. Nivelación y colocación de la base con Mortero de Cemento Portland.
2. Colocación de las 3 anillas con mortero de cemento cola, asegurando los puntos de unión.
3. Colocación final de la tapa, asegurando las uniones con cemento cola.